

Mitutoyo**Digitální výškoměr s nádrhem a datovým výstupem, Výška orýsování: 300mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	445136 300
GTIN	4946368859248
Třída artiklu	44A

Popis

Provedení:

ABSOLUTNÍ měřítko, žádné nové nastavování referenčního bodu po restartování a neomezená pojezdová rychlost. Velké ruční kolečko s hladkým chodem. Tvrdokovem osazená rýsovací jehla a datový výstup Digimatic. Velký LCD displej (výška číslic 12 mm) pro snadné čtení bez chyb.

Rozsah dodávky:

Včetně baterie č. 081560 vel. 357, 1 rýsovací jehla osazená tvrdokovem č. 443510 vel. 300.

Zvláštní příslušenství:

Držák č. 445180, datový kabel č. 497080.

Technický popis

Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Průřez měřicích sloupků	35×12 mm
Základna nohy délka	149 mm
Základna nohy šířka	100 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357

Mezní chyba	0,03 mm
Výška orýsování	300 mm
Odečet	0,01 mm
Životnost baterií cca	20000 h
Počet obsažených baterií	1
Norma	Výrobní norma
Výška číslic	12 mm
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	USB rozhraní
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Funkce Preset	ano
Měřicí technika	digitální
Kalibrování	E1
Druh produktu	Výškoměr a rýsovací přístroj

Služby

Kalibrování Posuvný výškoměr / výškový nádrh Maximální rozsah měření 300 mm	024630 300
Kalibrace DAkkS Posuvný výškoměr / výškový nádrh Maximální rozsah měření 300 mm	024640 300

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Náhradní rýsovací jehla, osazená tvrdokovem Pro rýsovací výšku 300 mm	443510 300