

**Ruční závitníky sada, bez povlaku, G: G3/4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130660 G3/4
GTIN	4067263036463
Třída artiklu	12G

Popis**Provedení:**

2dílná sada, skládající se z předřezávacího a dokončovacího závitníku.

Použití:

Pro válcový trubkový Whitworthův závit DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).

Technický popis

Celková délka L	90 mm
Stopka 4hran □	16 mm
Chodů na palec	14
Rozměr závitu	G3/4
Ø otvoru pod závit	24,5 mm
Řezný materiál	HSS
Závit Ø	26,44 mm
Stoupání závitu	1,814 mm
Ø stopky D _s	20 mm
Hloubka závitu	79,32 mm
Povlak	bez povlaku
Druh závitu	G

Vrcholový úhel	55 stupeň
Norma	DIN 5157
Tvar náběhu	D
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Ruční závitníky
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		