

**Základní prvek válcová stopka, s vnitřním chlazením, 5×D, Typ: 12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	232250 12
GTIN	4045197589033
Třída artiklu	22G

Popis**Provedení:**

S vnitřním chlazením.

Upozornění:

Další velikosti k dodání na poptávku.

Vnitřní chlazení: ano

Počet břitů Z: 2

Rozsah $\varnothing D_c$: 12 - 12,5 mm

Užitná délka L_1 : 60,3 mm

\varnothing stopky D_s : 20 mm

Délka stopky L_s : 50 mm

Upínací šrouby: 232990 TX7

Technický popis

Rozsah $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
Upínací šrouby	232990 TX7
\varnothing stopky D_s	20 mm
Užitná délka L_1	60,3 mm
Délka stopky L_s	50 mm
Počet břitů Z	2
Provedení	5×D
Stopka	ISO 9766
Vnitřní chlazení	ano

Druh produktu

Vrták s vyměnitelnými
břitovými destičkami

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený
utahovací moment 0,6 Nm

211750 0,6

Sada šroubů Torx® 10dílná Pohon TX7

232990 TX7

PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX7

674248 TX7