

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 12/07mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	269988 12/07
GTIN	4067263787082
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Upínací výška $L_2$	11 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Ø stopky $D_s$	12 mm
Celková délka $L$	140 mm
ISO kód držáku	A12L SDQCR/L07
Středové přesazení $L_3$	8 mm
Délka hlavy $L_1$	25 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	15 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	Vyvrtávací tyč