

Garant**„4 v 1“ soustružnický a vrtací nástroj 1,5×D, pravý, Ø DC: 14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	268404 14
GTIN	4067263802228
Třída artiklu	21X

Popis**Provedení:**

Válcová stopka.

Použití:

1. Čelní soustružení čelních ploch.
2. Vrtání (vyvrtávání a plné vrtání) – čelní dno otvoru.
3. Vnitřní podélné soustružení.
4. Vnější podélné soustružení.

Upozornění:

- **Rohové rádiusy a velikost držáku volte co možná největší.**
- **Tolerance otvoru + 0,15 mm (u vrtání s poháněným nástrojem).**
- **Při vrtání nad jmenovitý Ø zůstane stát zbytkový materiál.**
- **Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (min. 5 bar).**

Technický popis

Ø stopky D _s	16 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 48 (IP7; 0,9 Nm)
Celková délka L	110 mm
Užitná délka L ₁	21 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	ZCMX 07..
Jmenovitý Ø D	14 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano

Druh produktu

vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 41

269028 41