

Garant**Soustružnický držák GARANT Master eco krátký, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250002 20/12
GTIN	4067263121138
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

Upozornění:

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Technický popis

Délka hlavy L ₁	30 mm
Šroub pro podložku	259027 8
Velikost destiček	12 mm
Podložka	259031 49
Funkční šířka L ₄	25 mm
Řada	Master Eco
ISO kód držáku	DCLNR/L 2020H12
Celková délka L	100 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Velikost stopky	20 mm

Příložka, šroub, O-kroužek	259036 22
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení k	95 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Šroub pro podložku Typ 8	259027 8
Jednotka upínky Typ 22	259036 22
Podložka Typ 49	259031 49