

Garant**Soustružnický držák GARANT Master eco, pravý, Velikost stopky / destičky:
16/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260292 16/11
GTIN	4067263122470
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

Upozornění:

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 311936 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Šroub pro podložku	269013 6
Velikost destiček	11 mm
Řada	Master Eco
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269023 3
ISO kód držáku	SDJCR/L 1616H11
Celková délka L	100 mm
Podložka	269007 1
Délka hlavy L ₁	30 mm
Funkční šířka L ₄	20 mm

Velikost stopky	16 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení k	93 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Druh produktu	Soustružnický držák