

**Garant****Soustružnický držák GARANT Master eco, pravý, Velikost stopky / destičky:  
20/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260292 20/11
GTIN	4067263122487
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

**Upozornění:**

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 311936 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

**Technický popis**

Funkční šířka L <sub>4</sub>	25 mm
Celková délka L	125 mm
Řada	Master Eco
Šroub pro podložku	269013 7
ISO kód držáku	SDJCR/L 2020K11
Podložka	269007 1
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Délka hlavy L <sub>1</sub>	30 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269023 3
Velikost stopky	20 mm

Velikost destiček	11 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení k	93 stupeň
Použití	Podélné soustružení vnější
Použití	Čelní soustružení
Druh produktu	Soustružnický držák