

**Garant****Soustružnický držák GARANT Master Eco krátký, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261136 20/16
GTIN	4067263122616
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

Vysoce účinné chlazení přímo na břitu a dodatečné chlazení volných ploch.

**Upozornění:**

Přenos chladicího média podélným otvorem na spodní straně stopky ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136 nebo č. 317900 s délkou stopky < 125 mm. Volitelné připojení pomocí hadicové spojky (G 1/8 palce) č. 269207 a 269208.

**Technický popis**

Šroub pro podložku	269013 7
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269023 3
Délka hlavy L <sub>1</sub>	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1604..
Velikost stopky	20 mm
Řada	Master Eco
Funkční šířka L <sub>4</sub>	25 mm
Velikost destiček	16 mm
Podložka	259033 5
ISO kód držáku	SVJCR/L 2020H16

Celková délka L	100 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák