


HOLEX**Závitořezná hlava ER-Synchro, BT 40, Pro velikost upínací kleštiny ER: 25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	338193 25
GTIN	4067263558972
Třída artiklu	32P

Popis**Provedení:**

- S minimálním délkovým vyrovnáním (MDV), pomocí tlumicího prvku.
- Vnitřní přívod chladicího média do 50 bar.
- Prodloužení životnosti závitového vrtáku/závitníku.

Použití:

- Na obráběcích centrech se synchronním vřetenem.
- Pro vyrovnání rozdílů stoupání závitníku – synchronního vřetená.
- Pro vyrovnání tolerancí stoupání závitníku.

Zvláštní příslušenství:

Upínací kleštiny ER pro závitové vrtání č. 309399 a 309447.
Tažné čepy viz č. 308760 – 308806.

Upozornění:

Neodmašťujte synchronní závitořezná sklíčidla.

Technický popis

Vnější Ø D	45 mm
Délkové vyrovnání tlak	0,5 mm
Délka vyložení rozměr A	100 mm
Délkové vyrovnání tah	0,5 mm
Vnitřní Ø D ₁	42 mm
Závitořezný rozsah	M6 – M20

Upnutí	BT 40
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Vnitřní chlazení	ano, při max. 50 barech
Tvar	AD
Druh produktu	Závitořezné sklíčidlo