

HEDI

Kabelový buben, celoplastový, Typ: 50R



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081103 50R
GTIN	4003644024186
Třída artiklu	08B

Popis

Provedení:

Kabelové bubny HEDI® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubnu zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubnu. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači.

Velký a vysoce kvalitní celoplastový kabelový buben HEDI® s průměrem bubnu 250 mm je vybaven ergonomickými a bezpečnostními prvky.

- **Sklon 7 stupňů pro větší světlou výšku a příjemné přenášení.**
- **Odnímatelný držák kabelu a vedení pro optimální vedení kabelu.**
- **Možnost jednoduché montáže na stěnu.**

Schváleno pro krátkodobé venkovní použití.

Funkce:

IP44: Ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vniknutí cizích těles $\varnothing > 1$ mm, musí být udržována vzdálenost od nástrojů a drátů.

Technický popis

Diagnostický systém k dispozici	ano
---------------------------------	-----

Materiál pouzdra	Plast
Třída kabelu	H05RR-F
Jmenovitý výkon odvinutý	3500 (16 A) W
Konstrukce kabelu	3G1,5
Zdroj energie	síťový provoz
Délka kabelu	50 m
Barva kabelu	černá
Ochranná třída IP	IP 44
Počet zásuvek	3
Jmenovité napětí	250 V
Materiál kabelu	guma
Druh produktu	Kabelový buben