

## HEDI

### Kabelový buben, celoplastový pro F, B, PL a CZ, Typ: 25V



#### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081119 25V
GTIN	4003644024827
Třída artiklu	08B

#### Popis

##### Provedení:

Kabelové bubny HEDI® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubny zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubny. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači.

Cenově výhodný celoplastový kabelový buben HEDI® o průměru bubny 250 mm.

- **Sklon 3 stupňů pro větší světlostou výšku a příjemné přenášení.**
- **Možnost jednoduché montáže na stěnu.**

Se zásuvkami pro **Francii, Belgie, Polsko a Českou republiku.**

##### Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s  $\varnothing < 12$  mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

#### Technický popis

Jmenovité napětí	250 V
Barva kabelu	červená
Ochranná třída IP	IP 20

Jmenovitý výkon odvinutý	3500 (16 A) W
Konstrukce kabelu	3G1,5
Počet zásuvek	4
Materiál pouzdra	Plast
Materiál kabelu	PVC
Délka kabelu	25 m
Diagnostický systém k dispozici	ne
Zdroj energie	síťový provoz
Třída kabelu	H05VV-F
Druh produktu	Kabelový buben