

## HEDI

### Kabelový buben, celoplastový, Typ: 40B2P



#### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081108 40B2P
GTIN	4003644024872
Třída artiklu	08B

#### Popis

##### Provedení:

Kabelové bubny HEDI® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubnu zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubnu. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači.

Velký a vysoce kvalitní celoplastový kabelový buben HEDI® s průměrem bubnu 290 mm a řadou ergonomických a bezpečnostních prvků.

- **Sklon 7 stupňů pro větší světlou výšku a příjemné přenášení.**
- **Odnímatelný držák kabelu a vedení pro optimální vedení kabelu.**
- **Drážky pro odvádění vody.**
- **Sklopná otočná rukojeť pro individuální ovládání pravou a levou rukou při navíjení a odvíjení.**
- **Možnost jednoduché montáže na stěnu.**
- **Schváleno pro trvalé použití venku a ve vlhkých prostorách.**
- **Inovativní konstrukce s celou řadou ergonomických a bezpečnostních funkcí.**
- **Nevodivá celoplastová konstrukce.**
- **Vhodný pro extrémní úseky a extrémní okolní podmínky.**
- **Se sklonem bubnu 7° pro zlepšení odvodu vody.**
- **3letá záruka od výrobce.**

Se spínačem osobní ochrany PRCD-s (upevněným na kabelu).

**Funkce:**

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Technický popis**

Počet zásuvek	4
Třída kabelu	H07BQ-F
Zdroj energie	síťový provoz
Materiál kabelu	pancéřový kabel
Jmenovitý výkon odvinutý	3500 (16 A) W
Barva kabelu	oranžová
Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě	Kategorie 2 (K2) dle BGI
Ochranná třída IP	IP 54
Konstrukce kabelu	3G2,5
Délka kabelu	40 m
Jmenovité napětí	250 V
Materiál pouzdra	Plast
Diagnostický systém k dispozici	ano
Druh produktu	Kabelový buben