

**Garant****Upínací trn typ AD s čelními chladícími tryskami, BT 30 A = 100, Ø upnutí D1: 12mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	302591 12
GTIN	4067263983941
Třída artiklu	31A

## Popis

### Provedení:

Všechny stopky natvrdo přesoustružené (klidný chod). Kvalita vyvážení G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. **S uzavíratelnými čelními chladícími tryskami.**

### Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

### Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308802, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

## Technický popis

Délka vyložení rozměr A	100 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	12
Vnější Ø D	42 mm
Upínací Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Upnutí	BT 30 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	JIS B6339

Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn