

**Garant****Upínací trn typ AD, BT 40 A = 100, Ø upnutí D1: 10mm**

## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 303650 10     |
| GTIN           | 4067263983996 |
| Třída artiklu  | 31A           |

## Popis

### Provedení:

Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod).

### Výhoda:

Díky **dvojitému kontaktu kužele a rovnému ložení** je upnutí stabilnější a přesnější:

- **Lepší kvalita povrchu**
- **Delší životnost nástroje**
- **Usazení ve vřetenu zůstává beze změny (i při vysokých otáčkách)**
- **Lepší přesnost obvodové házivosti**

Uchycení BT s dvojitým kontaktem je možné použít také se standardním BT-vřetenem stroje – a také opačně. Přednosti dvojitého kontaktu jsou však dány jen v případě uchycení a vřetena s dvojitým kontaktem.

### Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

### Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

## Technický popis

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Ø upnutí D <sub>1</sub> | 10 mm  |
| Délka vyložení rozměr A | 100 mm |
| a                       | 1 mm   |
| Vnější Ø D              | 35 mm  |

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Náhradní upínací šroub č. 309900 | 10                                |
| Upnutí                           | BT 40 A = 100                     |
| Norma                            | DIN 6359                          |
| Norma pro upínání                | ISO 7388-2                        |
| Norma pro upínání                | JIS B6339                         |
| Tvar                             | AD                                |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách  | G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup> |
| Obvodová házivost                | ≤ 3 μm                            |
| Strategie obrábění               | HPC                               |
| Provedení                        | BT-DC                             |
| Druh produktu                    | Upínací trn                       |

### Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/303650-10>