

**Garant****Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou rukojetí Haptoprene, Profil Torx®: TX30****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	625332 TX30
GTIN	4067263012979
Třída artiklu	61C

**Popis****Provedení:**

Ergonomicky tvarovaná **silová rukojeť** s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene** a splastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokřými nebo mastnými rukama přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepel** z chromvanadiové oceli. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý. Od vel. TX30 se šestihranem pro maticový klíč.

**Výhoda:**

Díky **otvoru v profilu Torx®** vhodné i pro šrouby s pojistným kolíkem.

**Technický popis**

Celková délka	241 mm
Délka čepele	130 mm
Otvor v profilu Torx®	ano
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
Profil Torx®	TX30
Přídržná funkce	ne
Materiál čepele	Speciální chrom-vanadová ocel
Materiál rukojeti	2složkové Haptopreny
Povrch	niklováno a chromováno

Hrot	Černá
Otočná koncovka	ne
S kulovou hlavou	ne
Druh produktu	Šroubováky