

**Garant****Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene, Šířka břitu b: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	660032 4
GTIN	4067263013457
Třída artiklu	61F

**Popis****Provedení:**

Ergonomicky tvarovaná **silová rukojeť** s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene** a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokřýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepel** z chromvanadiové oceli.

**Od vel. 8 s 6hranným osazením pro otevřený klíč.**

**Použití:**

Pro montážní práce a opravy, k uvolnění pevně utažených šroubů atd.

**Technický popis**

Špička čepele	černá
Délka čepele	100 mm
Síla břitu a	0,8 mm
Celková délka	195 mm
Průchozí čepel	ne
Šířka břitu b	4 mm
Šestihran ovládání	ne
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Provedení stopky	kulatá
Úderová koncovka	ne
Materiál	Chromvanadiová ocel

Materiál rukojeti	2složkové Haptopreny
Povrch	niklováno a chromováno
Druh produktu	Šroubováky