

**Garant****Tepelný upínač s drážkami chladicího kanálku, SK 40 krátké, Ø upnutí D1: 5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302362 5
GTIN	4067263014300
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

- **Žáruvzdorná ocel.**
- **Se 4 drážkami chladicího kanálku na upínacím otvoru.**
- **Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).**
- **S otvorem pro čip RFID / Balluff.**

**Výhoda:**

Vylepšené chlazení přímo na stopce nástroje. **Usnadňuje uvolnění malých průměrů nástrojů.**

**Použití:**

K upínání fréz a vrtáků s válcovou stopkou v toleranci h6. Vhodné pro indukční, kontaktní a horkovzdušné smršťovací přístroje.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308600 - 308800, upínací klíč pro TČ č. 308820 - 308835.

**Technický popis**

Délka vyložení rozměr A	80 mm
Upínací Ø D <sub>1</sub>	5 mm
Vnější Ø D	17 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Upnutí	SK 40 krátké

Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Strategie obrábění	HPC
Otvor Ballufchip	ano
Otvor chladicího kanálu	ano
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro