

Garant**Upínací trn, HSK-A 63 A = 100, Ø upnutí D1: 14mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	304309 14
GTIN	4067263014515
Třída artiklu	31A

Popis

Provedení:

- **S otvorem pro čip RFID / Balluff.**
- **Funkční plochy HSK opracované.**

GARANT: Všechny stopky natvrdo přesoustružené (klidný chod!).

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 typ B a DIN 6535 typ HB.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890.

Upozornění:

HSK 40 a 50 tvar A a E jsou k dodání od výrobce.

Technický popis

Vnější Ø D	44 mm
Délka vyložení rozměr A	100 mm
Upínací Ø D ₁	14 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	12
Upnutí	HSK-A 63 A = 100
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1

Norma pro upínání	DIN 69882-4
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

Příslušenství

Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 12 mm

309900 12