

**Garant****Tepelný upínač s čelními chladícími tryskami, PSC 50 krátké, Ø upnutí D1: 20mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 308562 20     |
| GTIN           | 4067263014812 |
| Třída artiklu  | 31A           |

**Popis****Provedení:**

- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
- Funkční plochy vnitřního obrysu PSC jsou opracované.

S vrtáním chladicího kanálu a uzavíratelnými závit.

**Použití:**

K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

**Zvláštní příslušenství:**

Prodloužení smršťovacího pouzdra č. 302410 – 302417. Smršťovací přístroje č. 354210 – 354450. Trubička pro vnitřní chlazení č. 309885, nástrčný klíč č. 309893 a sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.

**Technický popis**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Vnější Ø D              | 42 mm         |
| Délka vyložení rozměr A | 85 mm         |
| Ø upnutí D <sub>1</sub> | 20 mm         |
| Ø D <sub>2</sub>        | 33 mm         |
| Otvor chladicího kanálu | zamykatelné   |
| Upnutí                  | PSC 50 krátké |

## Technický list

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Norma pro upínání               | ISO 26623-1                       |
| Vnitřní chlazení                | ano                               |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup> |
| Obvodová házivost               | ≤ 3 μm                            |
| Strategie obrábění              | HPC                               |
| Strategie obrábění              | HSC                               |
| Druh produktu                   | Tepelný upínací trn               |