

**Garant**

**Vložka pro protlačování profilu, vnitřní čtyřhran metrický Ø d = 12 mm, WC/C, 4hran: 8mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	293054 8
GTIN	4067263013891
Třída artiklu	29L

**Popis****Provedení:**

Vysoce odolná povrchová úprava (wolframcarbíd/uhlík). Optimalizovaná geometrie ostří (tvar zaoblení) pro protlačování profilů u nerezových ocelí.

**Použití:**

K výrobě profilů **v jednom pracovním kroku.**

**Vhodné pro:**

Držák pro profilový trn č. 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

**Upozornění:**

- **Zvláštní velikosti a zvláštní profily na poptávku.**
- **Podrobné orientační hodnoty pro použití najdete v naší aplikaci ToolScout.**

**Technický popis**

Rozměr klíče	8 mm
Posuv f v INOXu < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
L	17 mm

Tolerance	+ 0,08 až + 0,1 mm
Řezný materiál	TK
Profil	4hran
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Povlak	WC/C
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu