

**Vykyvna dosedací plocha Rovné, vnější závit, vychýlení dozadu, Závit M: M10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370060 M10
GTIN	4059245309467
Třída artiklu	37K

**Popis****Provedení:**

- **Těleso z oceli k zušlechtění, fosfátované.**
- **Kulička je zajištěna proti protočení.**

Samočinné vrácení do výchozí polohy.

S vnějším závitem.

**Použití:**

Slouží jako doraz, opěrná plocha a tlakový člen při konstrukci přípravků.

**Upozornění:**

Lze je kombinovat s otočným upínačem č. 370085 – 370086 nebo upínacím hákem č. 370073 a 370074.

**Technický popis**

Maximální zatížitelnost (statická)	32 kN
Vnější Ø D	14 mm
Závit M	M10
Výška H <sub>2</sub>	15 mm

H <sub>1</sub>	25 mm
Druh produktu	Vykyvna dosedaci plocha