

**Vykyvna dosedací plocha Rovné, vnější závit, vychýlení dozadu, Závit M: M6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370068 M6
GTIN	4059245000999
Třída artiklu	37K

Popis

Provedení:

Těleso z oceli k zušlechtění, fosfátované. Kulička je zajištěna proti protočení. Samočinné vrácení do výchozí polohy. S vnějším závitem.

Použití:

Slouží jako doraz, opěrná plocha a tlakový člen při konstrukci přípravků.

Upozornění:

Lze je kombinovat s otočným upínačem č. 370085 – 370086 nebo upínacím hákem č. 370073 a 370074.

Technický popis

Závit M	M6
Maximální zatížitelnost (statická)	50 kN
Vnější $\varnothing D_1$	18 mm
Vnější $\varnothing D$	22 mm
$\varnothing D_3$	8 mm

Technický list

Výška H	16,5 mm
Druh produktu	Vykyvna dosedací plocha