



## Vykyvna dosedací plocha Drážkováno, vnější závit, vychýlení dozadu, Závit M: M5



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	370069 M5
GTIN	4059245001033
Třída artiklu	37K

### Popis

Provedení:

Těleso z oceli k zušlechtní, fosfátované. Kulička je zajištěna proti protočení. Samočinné vracení do výchozí polohy. S vnějším závitem.

Použití:

Slouží jako doraz, opěrná plocha a tlakový člen při konstrukci přípravků.

Upozornění:

Lze kombinovat s upínacími háky č. 370073 a 370074.

### Technický popis

Závit M	M5
Vnější $\varnothing D_1$	15 mm
Vnější $\varnothing D$	18 mm
Maximální zatížitelnost (statická)	30 kN
$\varnothing D_3$	7 mm

## Technický list

Výška H	14 mm
Druh produktu	Vykyvna dosedací plocha