

**Upínací hák válcový, Typ: 1****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 370075 1 |
| GTIN | 4059245030798 |
| Třída artiklu | 37K |

Popis

Provedení:

Kompletně vyrobeno z oceli k zušlechtění a brunováno. Se zapuštěným šroubem. Hlava šroubu zapuštěná do upínacího háku.

Použití:

Přímé zašroubování do otvoru rastru, i bez zahloubení. Pro prostorově úsporné upínání obrobků.

Pro prostorově úsporné upínání obrobků. Pro montáž do jednotlivých upínacích zařízení.

Zvláštní příslušenství:

Pružiny a šrouby s válcovou hlavou na poptávku

Technický popis

| | |
|-------------------|--------|
| Výška H_2 | 10 mm |
| H_1 | 42 mm |
| $F_{max.}$ | 4,8 kN |
| $\varnothing D_2$ | 11 mm |
| $\varnothing D_3$ | 6,5 mm |

Technický list

| | |
|------------------|-------------|
| Ø D ₁ | 10 mm |
| Ø D | 16 mm |
| B | 11 mm |
| Druh produktu | Upínací hák |