

**X.LT...ER-D411, X500, Velikost vyměnitelných destiček: 09mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 221930 09 |
| GTIN | 4059782505865 |
| Třída artiklu | 28F |

Popis**Provedení:**

Obzvláště silné vyměnitelné destičky s broušenou speciální fazetkou.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$.

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Typ | INOX; Ti |
| Velikost vyměnitelných destiček | 09 |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | XDLT090412-ER-D411 |
| Rádus pro programování u a_p max | 2,27 mm |
| Rohový rádus | 1,2 mm |
| Typ | X500 |
| Řezný materiál | TK |
| Posuv f_z na zub | 0,3 - 1,4 mm |

| | |
|--------------------|--|
| Počet výměn/řezání | 4 |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 230 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 180 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | omezené použití | 140 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 200 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 170 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | vhodný | 60 m/min | S |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |
| mokrý min. | omezené použití | | |
| suché | vhodný | | |
| Vzduch | vhodný | | |