

**Rovinná fréza 47,5° MFPN45, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 160/8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222800 160/8
GTIN	4960664602391
Třída artiklu	250

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonná rovinná fréza s dvoustrannými pětiúhelníkovými vyměnitelnými břitovými destičkami. Kombinace úhlu nastavení, provedení prostoru pro třísky, včetně geometrií a úhlu řezu vyměnitelných břitových destiček zajišťují vynikající obráběcí výkon, odvádění třísek, životnost a nízké řezné síly a díky tomu vysokou hospodárnost.

Technický popis

Upínací otvor Ø	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	PN.. 1205
Ø břitu D_c	160 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229700
Upínací šroub pro podložku	229702 (OK5; 6,0 Nm)
Podložka	229750
Celková délka $L_{celk.}$	63 mm

Maximální vnější $\varnothing D_{\max}$	173 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	6 mm
Počet břitů Z	8
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	47,5 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	rovinná fréza

Příslušenství

Podložka	229750
Upínací šroub	229702
Upínací šroub	229700