

**Rovinná fréza 47,5° MFPN45, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 63/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222800 63/6
GTIN	4960664602490
Třída artiklu	250

**Popis****Provedení:**

Vysoce výkonná rovinná fréza s dvoustrannými pětiúhelníkovými vyměnitelnými břitovými destičkami. Kombinace úhlu nastavení, provedení prostoru pro třísky, včetně geometrií a úhlu řezu vyměnitelných břitových destiček zajišťují vynikající obráběcí výkon, odvádění třísek, životnost a nízké řezné síly a díky tomu vysokou hospodárnost.

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	PN.. 1205
Ø břitu $D_c$	63 mm
Upínací otvor Ø	22 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	6 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229701
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Maximální vnější Ø $D_{\max}$	76 mm
Počet břitů Z	6
Provedení stopky	s otvorem

Úhel nastavení k	47,5 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	rovinná fréza

---

### Příslušenství

Upínací šroub	229701
---------------	--------