



Víceúčelový naviják se základním vybavením, Nosnost: 0,8t



Údaje o objednávce

Artikové číslo	086023 0,8
GTIN	2050001741271
Třída artiklu	08Y

Popis

Provedení:

Víceúčelové navijáky jsou přenosné přístroje pro zvedání, tažení a napínání. Tažné lano se do víceúčelového lanového navijáku zavádí, předepíná nebo vytahuje ručně. Zvláštní ovládací páky pro zvedání a spouštění, možnost používání všech délek lana.

Víceúčelový naviják s dodatečným základním vybavením, sestávající z trubkové páky, 20 m lana se špičkou a háku, navinuté na ručním navijáku.

Upozornění:

Další víceúčelové lanové navijáky (např. „Jockey“) a příslušenství k dodání na poptávku.

Technický popis

Nosnost	0,8 t
Hmotnost trubkové páky	1 kg
Nosnost kg	800 kg
Označení výrobce	TU 8
Hmotnost víceúčelového navijáku	8,4 kg
Druh produktu	Víceúčelový naviják

