

**Rovinná fréza 47,5° MFPN45, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 100/10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222800 100/10
GTIN	4960664602513
Třída artiklu	250

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonná rovinná fréza s dvoustrannými pětiúhelníkovými vyměnitelnými břitovými destičkami. Kombinace úhlu nastavení, provedení prostoru pro třísky, včetně geometrií a úhlu řezu vyměnitelných břitových destiček zajišťují vynikající obráběcí výkon, odvádění třísek, životnost a nízké řezné síly a díky tomu vysokou hospodárnost.

Technický popis

Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	6 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229701
Ø břitu D_c	100 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	PN.. 1205
Maximální vnější Ø D_{\max}	113 mm
Upínací otvor Ø	32 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	50 mm

Počet břitů Z	10
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	47,5 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	rovinná fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229701
---------------	--------