

**EFFBE****Úložné desky z elastomeru EPA, Maximální nosnost: 750kg****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	086006 750
GTIN	4045197349477
Třída artiklu	08Y

**Popis****Provedení:**

Antivibrační systémy strojů. Oddělení od strojů a zařízení provozů citlivých na vibrace zlepšuje procesní bezpečnost a přesnost. Použití elastomery tlumí zvuk v tuhé látce, vibrace a nárazy a zaručují optimální pracovní výsledky při snížené hlukové zátěži. Všechny prvky je možné namontovat a vyrovnat bez námahy.

Elastomerní tělo odolné proti olejům a stárnutí, protiskluzové, Shoreova tvrdost (A) CR 80.

**Použití:**

Pro instalaci strojů a zařízení, u kterých nelze použít instalační prvky nebo nivelační patky. Pro přizpůsobení velikosti se dají úložné desky přiříznout.

**Upozornění:**

Pro větší zatížení a speciální aplikace se na poptávku dodávají další prvky. Vzduchově odpružené prvky se dodávají v e-shopu pod č. 086003 vel. SLM1 – SLM12.

**Technický popis**

Maximální nosnost	750 kg
Výška H	13 mm
Délka A	70 mm
Šířka B	70 mm
Druh produktu	Protivibrační instalační prvek

