

Garant**XDLT 070308 ER, HB7635, Typ: INOX**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	212934 INOX
GTIN	4045197581587
Třída artiklu	21A

Popis

Upozornění:

Směrné hodnoty použití pro $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Technický popis

Typ	INOX
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XDLT 070308 ER
Rádus pro programování u $a_p \max$	1,58 mm
Rohový rádus	0,8 mm
Typ	HB7635
Řezný materiál	TK
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	0,85 mm
Posuv f_z na zub	0,72 mm
Počet výměn/řezání	4

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	45 m/min	S
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		