

**Garant****XDLT 09T308 ER, HB7635, Typ: INOX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212959 INOX
GTIN	4045197581709
Třída artiklu	21A

**Popis****Upozornění:**Směrné hodnoty použití pro  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ **Technický popis**

Typ	INOX
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XDLT 09T308 ER
Rádus pro programování u $a_p \max$	1,99 mm
Rohový rádus	0,8 mm
Typ	HB7635
Řezný materiál	TK
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	1,15 mm
Posuv $f_z$ na zub	0,86 mm
Počet výměn/řezání	4

Druh produktu

Vyměnitelná břitová  
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	45 m/min	S
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		