

**Rovinná fréza 75° MSRS, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 100/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	224000 100/6
GTIN	4960664532988
Třída artiklu	25P

**Popis****Provedení:**

Frézovací hlava s normální a úzkou roztečí břitů.

**Použití:**

Hloubky řezu do 12 mm a vysoký posuv pro vysoce efektivní hrubování. Díky inovačnímu vroubkování vyměnitelných destiček se výrazně snižují jak řezný tlak, tak také sklony k vibracím. Díky tomu lze zvětšit šířku záběru a zvýšit objem odebraného materiálu za čas. jednotku.

**Technický popis**

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	50 mm
Upínací otvor Ø	32 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	12 mm
Maximální vnější Ø $D_{\text{max}}$	107 mm
Ø břitu $D_c$	100 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SP.. 1806
Šroub pro vyměnitelné destičky	229703 (T25; 7,5 Nm)
Počet břitů Z	6
Provedení stopky	s otvorem

Úhel nastavení k	75 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	rovinná fréza

---

## Příslušenství

Upínací šroub	229703
---------------	--------