

**Garant****XDLW 120408 SR, HB7530, Typ: ST900****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212968 ST900
GTIN	4045197581747
Třída artiklu	21A

**Popis****Upozornění:**Směrné hodnoty použití pro  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ Posuv  $f_z$  na zub: 1,07 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: XDLW 120408 SR

Typ: ST900

Rohový rádius: 0,8 mm

Rádius pro programování u  $a_p \max$ : 2,6 mm**Technický popis**

Typ	ST900
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XDLW 120408 SR
Rádius pro programování u $a_p \max$	2,6 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	HB7530
Řezný materiál	TK

Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	1,8 mm
Posuv $f_z$ na zub	1,07 mm
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	320 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	270 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	230 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		