

**Garant****XDLT 070308 ER, HB7720, Typ: HART****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212928 HART
GTIN	4045197581549
Třída artiklu	21A

**Popis****Upozornění:**Směrné hodnoty použití pro  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ Posuv  $f_z$  na zub: 0,36 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: XDLT 070308 ER

Typ: HART

Rohový rádius: 0,8 mm

Rádius pro programování u  $a_p \max$ : 1,58 mm**Technický popis**

Typ	HART
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XDLT 070308 ER
Rádius pro programování u $a_p \max$	1,58 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	HB7720
Řezný materiál	TK

Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	0,85 mm
Posuv $f_z$ na zub	0,36 mm
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
TOOLOX 44	vhodný	140 m/min	H
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		