

**Garant****XDLW 070308 TN, HB7705, Typ: HART**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	212930 HART
GTIN	4045197321220
Třída artiklu	21A

## Popis

**Upozornění:**Směrné hodnoty použití pro  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ Posuv  $f_z$  na zub: 0,36 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: XDLW 070308 TN

Typ: HART

Rohový rádius: 0,8 mm

Rádius pro programování u  $a_p \max$ : 1,58 mm

## Technický popis

Typ	HART
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XDLW 070308 TN
Rádius pro programování u $a_p \max$	1,58 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	HB7705
Řezný materiál	TK

Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	0,85 mm
Posuv $f_z$ na zub	0,36 mm
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Ocel > 50 HRC	vhodný	120 m/min	H
Ocel < 55 HRC	vhodný	110 m/min	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	90 m/min	H
Ocel < 65 HRC	vhodný	70 m/min	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	60 m/min	H
TOOLOX 44	vhodný	140 m/min	H
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suchý	vhodný		
Vzduch	omezené použití		