

**Rovinná fréza 75° MSRS, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 250/14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	224000 250/14
GTIN	4960664533145
Třída artiklu	25P

Popis**Provedení:**

Frézovací hlava s normální a úzkou roztečí břitů.

Použití:

Hloubky řezu do 12 mm a vysoký posuv pro vysoce efektivní hrubování. Díky inovačnímu vroubkování vyměnitelných destiček se výrazně snižují jak řezný tlak, tak také sklony k vibracím. Díky tomu lze zvětšit šířku záběru a zvýšit objem odebraného materiálu za čas. jednotku.

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	60 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SP.. 1806
Šroub pro vyměnitelné destičky	229703 (T25; 7,5 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	12 mm
Maximální vnější Ø D_{max}	257 mm
Ø břitu D_c	250 mm
Upínací otvor Ø	60 mm
Počet břitů Z	14
Provedení stopky	s otvorem

Úhel nastavení k	75 stupeň
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	rovinná fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229703
---------------	--------