

Garant**WOEX 040304 F, HB7310, Typ: ALU**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	232560 ALU
GTIN	4045197346506
Třída artiklu	21E

Popis

Vhodné pro :

GARANT vrtáky do plného s vyměnitelnými destičkami č. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Strategie obrábění: MTC

Posuv f: 0,08 mm/ot.

Technický popis

Posuv f	0,08 mm/ot.
Počet výměn/řezání	3
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 040304 F
Typ	HB7310
Řezný materiál	TK
Strategie obrábění	MTC
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	350 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	200 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	200 m/min	N
CuZn	vhodný	300 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	omezené použití	150 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		