

Garant**WOEX 06T304 F, HU7310, Typ: ALU**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	232750 ALU
GTIN	4045197346674
Třída artiklu	21E

Popis

Vhodné pro :

GARANT vrtáky do plného s vyměnitelnými destičkami č. 232298 / 2300 / 2302 / 2310.

Strategie obrábění: MTC

Posuv f: 0,1 mm/ot.

Technický popis

Posuv f	0,1 mm/ot.
Počet výměn/řezání	3
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 06T304 F
Typ	HU7310
Řezný materiál	TK
Strategie obrábění	MTC
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	350 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	200 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	200 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	80 m/min	S
mokrý max.	vhodný		