

**Rohová fréza 90° MEW, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 50/5Lmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225200 50/5L
GTIN	4960664648238
Třída artiklu	250

Popis

Provedení:
Hospodárné se 4 břity.

Technický popis

Délka vyložení L_1	40 mm
Velikost vyměnitelných destiček	10
Ø stopky D_s h6	32 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø břitu D_c	50 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOMU..
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	10 mm
Celková délka $L_{celk.}$	120 mm
Počet břitů Z	5
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Stupňové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub

229713