

**Rohová fréza 90° MEW, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 40/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225210 40/4
GTIN	4960664648672
Třída artiklu	250

Popis

Provedení:
Hospodárné se 4 břity.

Technický popis

Velikost vyměnitelných destiček	15
Upínací otvor Ø	16 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	15 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOMU..
Ø břitu D_c	40 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Počet břitů Z	4
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování

Použití frézy	Stupňové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229714
---------------	--------