

**Rohová fréza 90° MEW, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 25/2Lmm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 225200 25/2L  |
| GTIN           | 4960664648245 |
| Třída artiklu  | 250           |

**Popis**

**Provedení:**  
**Hospodárné se 4 břity.**

**Technický popis**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Ø stopky $D_s$ h6                   | 20 mm                 |
| Velikost vyměnitelných destiček     | 15                    |
| Délka vyložení $L_1$                | 29 mm                 |
| Šroub pro vyměnitelné destičky      | 229714 (15IP; 3,5 Nm) |
| Celková délka $L_{celk.}$           | 120 mm                |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | LOMU..                |
| Ø břitu $D_c$                       | 25 mm                 |
| Maximální hloubka řezu $a_{p,max}$  | 15 mm                 |
| Počet břitů Z                       | 2                     |
| Provedení stopky                    | válcová stopka        |
| Úhel nastavení $\kappa$             | 90 stupeň             |
| Použití frézy                       | Rohové frézování      |
| Použití frézy                       | Stupňové frézování    |
| Vnitřní chlazení                    | ano                   |
| Druh produktu                       | Rohová fréza          |

---

## Příslušenství

Upínací šroub

229714