



Rohová fréza 90° MEW, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 32/2mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 225200 32/2 |
| GTIN | 4960664648276 |
| Třída artiklu | 250 |

Popis

Provedení:
Hospodárné se 4 břity.

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Ø břitu D_c | 32 mm |
| Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$ | 15 mm |
| Šroub pro vyměnitelné destičky | 229714 (15IP; 3,5 Nm) |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | LOMU.. |
| Velikost vyměnitelných destiček | 15 |
| Celková délka $L_{celk.}$ | 130 mm |
| Ø stopky D_s h6 | 32 mm |
| Délka vyložení L_1 | 40 mm |
| Počet břitů Z | 2 |
| Provedení stopky | válcová stopka |
| Úhel nastavení κ | 90 stupeň |
| Použití frézy | Rohové frézování |
| Použití frézy | Stupňové frézování |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Příslušenství

Upínací šroub

229714