

Garant**OFMT 050405 TR, HB7525, Typ: ST900**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	213321 ST900
GTIN	4045197553836
Třída artiklu	21A

Popis

Provedení:

Výjimečně stabilní vyměnitelná destička dle normovaných rozměrů ISO přesně slinutá a broušená. Jemnozrné substráty zajišťují velkou houževnatost a odolnost proti opotřebení.

Typ: ST900

Rohový rádius: 0,5 mm

Posuv f_z na zub: 0,17 mm

Technický popis

Posuv f_z na zub	0,17 mm
Typ	ST900
Rohový rádius	0,5 mm
Počet výměn/řezání	8
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	OFMT 050405 TR
Typ	HB7525

Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	350 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	240 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	210 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	200 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	140 m/min	M
GG(G)	omezené použití	160 m/min	K
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		