

**Rohová fréza 90° MEW, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 25/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225200 25/3
GTIN	4960664648153
Třída artiklu	250

Popis

Provedení:
Hospodárné se 4 břity.

Technický popis

Délka vyložení L_1	32 mm
Celková délka $L_{celk.}$	120 mm
Ø břitu D_c	25 mm
Velikost vyměnitelných destiček	10
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	10 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOMU..
Ø stopky D_s h6	25 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Počet břitů Z	3
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Stupňové frézování
Vnitřní chlazení	ano

Druh produktu

Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub

229713