

**Záhlubník KOMET®, stopka Weldon, Typ: M6N****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	216660 M6N
GTIN	4047109191310
Třída artiklu	24D

Popis**Použití:**

Pro zhotovování zahloubení pro šrouby s válcovou hlavou dle DIN 74 list 2, od M8 s vnitřním chlazením.

Technický popis

Ø stopky D_s h6	16 mm
Pro šrouby s válcovou hlavou DIN	M6
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 6IP1 (1,0 Nm)
Ø zahloubení D_1 H14	11 mm
Vyměnitelná destička č. 216780 – 216910; č. 216950	10-010 / 110
Minimální $\varnothing d_{\min}$	6,4 mm
Maximální hloubka zahlubování l	10 mm
Počet břitů Z	1
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WOEX
Počet vyměnitelných břitových destiček	1
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	80 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Záhlubníky

Příslušenství

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 6IP1

239652 6IP1