

**Rohová fréza 90° MEW, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 25/3Lmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225200 25/3L
GTIN	4960664648139
Třída artiklu	250

Popis

Provedení:
Hospodárné se 4 břity.

Technický popis

Ø stopky D_s h6	20 mm
Velikost vyměnitelných destiček	10
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	10 mm
Délka vyložení L_1	29 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	120 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOMU..
Ø břitu D_c	25 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Počet břitů Z	3
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Stupňové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub

229713