

**Záhlubník KOMET®, stopka Weldon, Typ: M8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	216660 M8
GTIN	4047109013117
Třída artiklu	24D

Popis**Použití:**

Pro zhotovování zahloubení pro šrouby s válcovou hlavou dle DIN 74 list 2, od M8 s vnitřním chlazením.

Technický popis

Minimální $\varnothing d_{\min}$	8,4 mm
Maximální hloubka zahlubování l	14 mm
\varnothing stopky D_s h6	16 mm
Vyměnitelná destička č. 216780 – 216910; č. 216950	24-010 / 110
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Pro šrouby s válcovou hlavou DIN	M8
\varnothing zahloubení D_1 H14	15 mm
Počet břitů Z	1
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WOEX
Počet vyměnitelných břitových destiček	1
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	80 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Záhlubníky

Příslušenství

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 8IP2

239652 8IP2