

**Garant****OFEW 050405 TN, HB7515, Typ: ST1400**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	213325 ST1400
GTIN	4045197553843
Třída artiklu	21A

## Popis

### Provedení:

Výjimečně stabilní vyměnitelná destička dle normovaných rozměrů ISO přesně slinutá a broušená. Jemnozrné substráty zajišťují velkou houževnatost a odolnost proti opotřebení.

Typ: ST1400

Rohový rádius: 0,5 mm

Posuv  $f_z$  na zub: 0,14 mm

## Technický popis

Posuv $f_z$ na zub	0,14 mm
Typ	ST1400
Rohový rádius	0,5 mm
Počet výměn/řezání	8
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	OFEW 050405 TN
Typ	HB7515

Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	390 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	275 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	245 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	230 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	210 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	280 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	180 m/min	M
GG(G)	omezené použití	180 m/min	K
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		